

jednotka se saněmi

SPZ-10-50-P-A-KF

č. dílu: 162169
výběhový výrobek

FESTO

se dvěma pístnicemi (TWIN), pro bezdotykové snímání krajních poloh.
Výběhový typ. Dodáván do r. 2019. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	50 mm
rozsah nastavení dorazu/délka	10 mm
průměr pístu	10 mm
provozní režim pohonné jednotky	saně
tlumení	P - tlumení pružnou hmotou s pevným kovovým dorazem
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	2.5 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	60 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	60 N
připojení pneumatiky	M5
Material cover	hliník legovaný pro tváření
Material seals	NBR
Material housing	hliník legovaný pro tváření
Material píston rod	cementační ocel