



přímočarý pohon DGPL-1 5/8"- -PPV-A-KF-B

č. dílu: 162943

FESTO

pro bezdotykové snímání krajních poloh, bez pístnice, s tvarově uzavřeným spojením mezi pístem a unášečem a oboustranným nastavitelným tlumením v koncových polohách.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	10 ... 3,000 mm
průměr pístu	1 5/8"
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách tlumič nárazu, tvrdá charakteristika
vedení	kuličková oběžná pouzdra
princip unášeče	mechanický přenos síly (drážka)
provozní tlak	1.5 ... 8 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
okolní teplota	-10 ... 60 °C
délka tlumení	30 mm
připojení pneumatiky	NPT1/4-18