

kruhový válec


DSAQ-4- -P

č. dílu: 176132

FESTO

Zadní víko s přívodem kolmo na osu válce.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo Korea.



příklad zobrazení

katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	1 ... 30 mm
průměr pístu	4 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	5.6 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	7.5 N
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	1.5 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	0.8 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	6 g
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvihu	0.2 g
připojení pneumatiky	M4
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu těsnění	HNBR NBR TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel