

kruhový válec ESAZS-10- -P-A

č. dílu: 183155

FESTO

Zadní víko s kyvným ložiskem.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo Korea.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	1 ... 60 mm
průměr pístu	10 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
provozní tlak	2 ... 10 bar
provozní režim	jednočinný tažný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	34.15 N
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	8.5 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	2.7 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	20 g
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvihu	1 g
připojení pneumatiky	M5
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tvárění
informace o materiálu těsnění	NBR TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel