

# kruhový válec ESAG-20- -P-A

č. dílu: 183184

FESTO

Zadní víko se závitovými čepy.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo Korea.



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	1 ... 150 mm
průměr pístu	20 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
provozní tlak	1.5 ... 10 bar
provozní režim	jednočinný tlačný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	165.7 N
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	70 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	7.2 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	148 g
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvihu	3.9 g
připojení pneumatiky	G1/8
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tvárění
informace o materiálu těsnění	NBR TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel