

zásuvka pro připojení vícepólovým konektorem IMP1-SD-72-36

č. dílu: 18320

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
přípustný průměr kabelu	22 ... 32 mm
montážní poloha	libovol.
rozsah provozního napětí AC	≤ 300 V
rozsah provozního napětí DC	≤ 250 V
přípustné proudové zatížení	10 A
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-40 ... 125 °C
hmotnost výrobku	550 g
průřez přívodu	1.75 mm ²
elektrické připojení	zásuvka 72 pinů
šroubení pro kabel	SW50
typ upevnění	s upínacím třmenem
informace o materiálu pouzdra	plast tlakový odlitek z lehkých kovů
informace o materiálu nástrčných kontaktů	měděná slitina postříbřeno