


# adsorpční sušičky LDF-H1-N1/4-24

č. dílu: 185674

FESTO

pro suchý a čistý stlačený vzduch.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	svisle
ochrana nádoby	kovový ochranný koš
vstupní tlak 1	4 ... 10.5 bar
atmosférický rosný bod	-40 °C
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	1
teplota média	2 ... 50 °C
okolní teplota	2 ... 50 °C
hmotnost výrobku	5,400 g
typ upevnění	průchozí dírou
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu pouzdra	zinkový tlakový odlitek