

# L-spojka s nástrčnou koncovkou QSML-5/32H-1/8-U

č. dílu: 190625

FESTO

s nástrčnou dutinkou.



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota                                      |
|---|--|
| velikost                                  | Mini   |
| jmenovitá světlost                        | 1.7 mm                                       |
| montážní poloha                           | libovol.                                     |
| velikost balení                           | 1  |
| konstrukce                                | princíp push-pull                            |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot      | -0.95 ... 10 bar                             |
| klasifikace Maritime                      | viz certifikát                               |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný        |
| třída odolnosti korozi KBK                | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi       |
| okolní teplota                            | -10 ... 60 °C                                |
| hmotnost výrobku                          | 1.8 g  |
| připojení pneumatiky 1                    | nástrčná dutinka QS-5/32"                    |
| připojení pneumatiky 2                    | pro vnější průměr hadice 1/8"                |
| barva uvolňujícího kroužku                | šedá   |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                              |
| materiál tělesa                           | PBT  |
| materiál uvolňovacího kroužku             | POM  |
| materiál těsnění hadice                   | NBR  |
| materiál svěrného segmentu hadice         | vysoce legovaná nerezová ocel                |