

vícenásobný rozdělovací díl QSYTF-3/8-3/8-U

č. dílu: 190836

FESTO

Možnost natočení o 360°, vnější a vnitřní závit s vnějším šestihranem.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	5.3 mm
typ těsnění na závitovém dílku:	potah
montážní poloha	libovol.
konstrukce	princíp push-pull
velikost balení	1
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
klasifikace Maritime	viz certifikát
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	74.5 g
počet výstupů	2
počet přívodů	1
připojení pneumatiky 1	vnější závit NPT, 3/8 vnitřní závit NPT, 3/8
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 3/8"
barva uvolňujícího kroužku	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PBT
materiál dutého šroubu	mosaz, poniklovaná
materiál uvolňovacího kroužku	POM
materiál těsnění hadice	NBR
materiál svěrného segmentu hadice	vysoce legovaná nerezová ocel