



jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu FRCS-1/2-D-7-DI-MAXI-A

č. dílu: 194994

FESTO

Kombinace redukčního ventilu, filtru a maznice,
Řada S, s uzamykatelnou ovládací hlavicí.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Maxi
řada	D
pojistka ovládání	otočná hlavice s integrovaným zámekem
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	40 µm
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	redukční ventil s filtrem a manometrem standardní proporcionální maznice
max.množství kondenzátu	43 cm ³
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
ukazatel tlaku	s manometrem
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 7 bar
vstupní tlak 1	1.5 ... 12 bar
max. tlaková hystereze	0.4 bar
normální jmenovitý průtok	4,500 l/min
provozní médium	stlačený vzduch
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	2,600 g
typ upevnění	instalace vedení
připojení pneumatiky 1	G1/2
připojení pneumatiky 2	G1/2
informace o materiálu pouzdra	zinkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	PC