



elektromagnetický ventil

MZH-5/3G-M3-L-LED

č. dílu: 30196

FESTO

Pneumatika Mikro, s elektromagnetickou cívkou a pomocným ručním ovládáním, bez zásuvky.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| funkce ventilu | 5/3 ve stř. pol. uzavř. |
| normální jmenovitý průtok | 40 l/min |
| provozní tlak | 2 ... 7 bar |
| konstrukce | pístové šoupě |
| stupeň krytí | IP40 se zásuvkou |
| jmenovitá světlost | 1.5 mm |
| typ řízení | nepřímo řízené |
| vypínací čas | 30 ms |
| spínací čas | 6 ms |
| spínací cyklus | 100% |
| parametry cívky | 24V DC: 0,55W |
| provozní médium | vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný |
| teplota média | -5 ... 50 °C |
| okolní teplota | -5 ... 50 °C |
| hmotnost výrobku | 50 g |
| typ upevnění | průchozí dírou |
| připojení pneumatiky 1 | připojovací deska M3 |
| připojení pneumatiky 2 | připojovací deska M3 |
| připojení pneumatiky 3 | připojovací deska M3 |
| připojení pneumatiky 4 | připojovací deska |
| připojení pneumatiky 5 | připojovací deska |
| informace o materiálu těsnění | NBR |
| informace o materiálu pouzdra | hliníkový tlakový odlitek |