

kyvný pohon DRQ-80-270-PPVJ-A

č. dílu: 30603
výběhový výrobek

FESTO

pro bezdotykové snímání, s nastavitelným tlumením v koncových polohách a převodem ozubenými koly s vymezením vůlí.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	80
úhel tlumení	69 deg
rozsah nastavení úhlu kyvu, na obou stranách	-12 /+10 deg
úhel kyvu	270 deg
tlumení	pneumatické tlumení, nastavitelné
montážní poloha	libovol.
konstrukce	ozubený hřeben/pastorek
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	2.5 ... 10 bar
max. frekvence kyvu při 6 barech	1 Hz
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
okolní teplota	-10 ... 60 °C
teoretický krouticí moment při 6 barech	75 Nm
přípustný moment setrvačnosti	0.12 kgm ²
hmotnost výrobku	24,400 g
typ upevnění	vnitřním závitem
připojení pneumatiky	G3/8
informace o materiálu hnací hřídele	cementační ocel
informace o materiálu těsnění	TPE-U(PU)