

skládaná přísavka VASB-40-1/4-PUR

č. dílu: 35420

FESTO

s těsnícím kroužkem OL.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	4 mm
průměr přísavky	40 mm
účinný průměr přísavky	32 mm
konstrukce	připojení vakua shora kruhový, měch 1,5násobný
provozní médium	atmosférický vzduch
okolní teplota	-20 ... 60 °C
odtrhovací síla při 70 % vakuu	56 N
upevňovací závit	G1/4
upevnění přísavky	G 1/4
připojení vakua	G1/4
tvrdost Shore	62
informace o materiálu přísavky	TPE-U(PU)