

# pružná hadice PX-4

č. dílu: 4093

FESTO

výběhový typ, k dodání do 2011



## katalogový list

| parametr                         | hodnota             |
|----------------------------------|---------------------|
| vnější průměr                    | 7 mm                |
| poloměr ohybu relevantní průtoku | 20 mm               |
| vnitřní průměr                   | 4 mm                |
| provozní tlak závislý na teplotě | 0 ... 12 bar        |
| okolní teplota                   | -20 ... 80 °C       |
| hmotnost výrobku dle délky       | 0.101 kg/m          |
| barva                            | stříbrný            |
| tvrdost Shore                    | 75 +/- 5            |
| upozornění k materiálu           | obsahuje látky LABS |
| informace o materiálu hadice     | NBR                 |