


zásuvka s kabelem KMH-D-1

č. dílu: 527397

FESTO

pro ventilové terminály CPA-SC.



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	klip
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	11 g
elektrické připojení	zásuvka 3 piny
jmenovité provozní napětí DC	60 V
přípustné proudové zatížení	3 A
délka kabelu	1 m
průměr kabelu	1.3 mm
struktura kabelu	3x0,14
barevný kód izolace vodičů	pin 1 = černý pin 2 = modrý pin 3 = červený
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-40 ... 105 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM
Material electrical contact	bronz pocínováno