


filtr MS6-LF-1/4-ERV-Z

č. dílu: 529634

FESTO

filtr 40 µm, nádobka z plastu s ochranným košem z plastu, plně automatické odpouštění kondenzátu, směr proudění zprava doleva.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	40 µm
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	sintrovaný filtr s odstředivým odlučovačem
max.množství kondenzátu	38 cm ³
ochrana nádobky	ochranný koš z plastu
vstupní tlak 1	2 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	2,500 l/min
provozní médium	stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	5.7.- dle DIN ISO 8573-1
teplota média	5 ... 60 °C
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	600 g
typ upevnění	příslušenstvím dle volby: instalace vedení
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu filtru	PE
informace o materiálu pouzdra	hliníkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	PC