

# kombinace jednotek a zařízení MSB6-1/4-FRC4:J8M1-Z

č. dílu: 530267

FESTO

kombinace redukčního ventilu s filtrem a maznicí, max. výstupní tlak 7 barů, filtr 5 µm, s manometrem, uzamykatelnou ovládací hlavici, nádobkou z plastu s ochranným košem z plastu, plně automatickým odpouštěním kondenzátu, směr proudění zprava doleva.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	6
řada	MS
pojistka ovládání	otočná hlavice s integrovaným zámkem
montážní poloha	svisle +/- 5°
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	redukční ventil s filtrem a manometrem standardní proporcionální maznice
stupeň filtrace	5 µm
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak s kompenzací řídicího tlaku se sekundárním odvětráním s možností zpětného průtoku
ochrana nádobky	ochranný koš z plastu
ukazatel tlaku	s manometrem
provozní tlak	1.5 ... 12 bar
rozsah řízeného tlaku	0.3 ... 7 bar
normální jmenovitý průtok	2,000 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:-] inertní plyny
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:4:-]
teplota média	5 ... 60 °C
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1,495 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4