


jednosměrný škrticí ventil GR-QB-3/8-U

č. dílu: 534684

FESTO

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| funkce ventilu | funkce jednosměrného škrčení |
| připojení pneumatiky 1 | QB-3/8 |
| připojení pneumatiky 2 | QB-3/8 |
| typ ovládní | ruční |
| nastavovací prvek | šroub se zářezem |
| typ upevnění | instalace vedení průchozí dírou dle volby: |
| normální jmenovitý průtok ve směru škrčení | 11.4 cfm |
| normální jmenovitý průtok ve zpětném směru | 8.1 ... 11.7 cfm |
| provozní tlak | -13.8 ... 116 Psi |
| okolní teplota | 0 ... 60 °C |
| materiál tělesa | zesílený PBT |
| montážní poloha | libovol. |
| normální průtok ve směru škrčení 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi) | 19 cfm |
| normální průtok ve zpětném směru 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi) | 20.5 ... 21.8 cfm |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| teplota média | 32 ... 140 °F |
| hmotnost výrobku | 2.7 oz |
| materiál šroubovacích čepů | mosaz poniklováno |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál uvolňovacího kroužku | POM |
| materiál drážkované hlavice | mosaz poniklováno |
| materiál regulačního šroubu | mosaz poniklováno |