

hadice z plastu PUN-E-8x1-SI

č. dílu: 535322

FESTO

vhodná pro nástrčná připojení QS, velmi ohebná, odolná hydrolýze, odolná mikrobům, není povoleno použití při výrobě potravin.
výběhový typ. k dodání do r. 2012.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|----------------------------------|--|
| vnější průměr | 8 mm |
| poloměr ohybu relevantní průtoku | 50 mm |
| vnitřní průměr | 6 mm |
| mín. poloměr ohybu | 23 mm |
| provozní tlak závislý na teplotě | -0.95 ... 8 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| okolní teplota | -35 ... 50 °C |
| hmotnost výrobku dle délky | 0.026 kg/m |
| barva | stříbrný |
| tvrdost Shore | D 52 +/-3 |
| upozornění k materiálu | prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS |
| informace o materiálu hadice | TPE-U(PU) |