

omezení zdvihu HGPL-HR-25

č. dílu: 539093

FESTO

pro chapadlo s dlouhým zdvihem HGPL-...



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-------------------------------|--|
| velikost | 25 |
| rozsah nastavení dorazu/délka | 40 mm |
| tlumení | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách |
| montážní poloha | libovol. |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | 5 ... 60 °C |
| hmotnost výrobku | 150 g |
| typ upevnění | šroubováno na chapadlo |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál desky | hliník legovaný pro tvářeni |