


# sada pro měch DADB-V6-63-S376-425

č. dílu: 553345

FESTO

pro válce dle norem ISO 15552.



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	57 mm
velikost	63
rozsah zdvíhu	376 ... 425 mm
prodloužení pístnice	116 mm
konstrukční tvar	kruhový
montážní poloha	libovol.
konstrukce	sada měchu se svedeným odvětráním
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
odolnost médii	nečistoty třísky oleje tuky benzíny
stupeň krytí	IP54
okolní teplota	-10 ... 80 °C
hmotnost výrobku	183 g
typ upevnění	navlékací s kolíkem se závitem
připojení pneumatiky	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál adaptačních dílů	zesílený PA
materiál těsnění	NBR
materiál skládaného měchu	NBR
materiál závitových kolíků	vysoce legovaná nerezová ocel