

sada pro měch DADB-S1-25-S251-300

č. dílu: 553431

FESTO

pro válce dle norem ISO 6432.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	29 mm
velikost	25
rozsah zdvíhu	251 ... 300 mm
prodloužení pístitnice	86 mm
konstrukční tvar	kruhový
montážní poloha	libovol.
konstrukce	sada měchu se svedeným odvětráním
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F5a
odolnost médiím	nečistoty třísky oleje tuky benzíny
okolní teplota	-10 ... 80 °C
hmotnost výrobku	84 g
typ upevnění	s kolíkem se závitem vnitřním závitem
připojení pneumatiky	M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál adaptačních dílů	zesílený PA
materiál těsnění	NBR
materiál skládaného měchu	NBR
materiál závitových kolíků	vysoce legovaná nerezová ocel