

hadice z plastu PLN-5/32-BL-150-CB

č. dílu: 569913

FESTO

vysoká odolnost chemikáliím a hydrolýze.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr v palcích	5/32
poloměr ohybu relevantní průtoku	0.082 Fuß
min. poloměr ohybu	0.039 Fuß
provozní tlak závislý na teplotě	-14.4 ... 203 Psi
certifikát vydavatele	TZW
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
bezpečnost potravin	podle prohlášení výrobce
okolní teplota	-22 ... 176 °F
povolení	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
hmotnost výrobku dle délky	0.065 oz/ft
barva	modrý
tvrdost Shore	D 52 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS prostě mědi a PTFE
informace o materiálu hadice	PE