

prostorový portál DHSR-50-EGC185TB-2EGC185TB-DNCE63

č. dílu: 574558

FESTO

Pro vaši úlohu obdržíte nabídku. Klikněte prosím nahoře na symbol FAX - nabídky.



katalogový list

parametr	hodnota
skupina	prostorový portál 50
jmenovitá zátěž	0 ... 50 kg
pohon v ose Z	DNCE-63
druh pohonu v ose Z	elektrick. ozubený řemen
mezipoloha v ose Z	libovol.
zdvih v ose Z	0 ... 200 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Z	± 0,02 mm
pohon v ose Y	2x EGC-185-TB
druh pohonu v ose Y	elektrick. s ozubeným řemenem a vedením v kuličkách 2x
mezipoloha v ose Y	libovol.
zdvih v ose Y	0 ... 1,500 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose Y	± 0,08 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose Y	± 0,08 mm
pohon v ose X	EGC-185-TB
druh pohonu v ose X	elektrick. s ozubeným řemenem a vedením v kuličkách
mezipoloha v ose X	libovol.
zdvih v ose X	0 ... 8,500 mm
opakovatelná přesnost v koncové poloze v ose X	± 0,08 mm
opakovatelná přesnost mezipolohy v ose X	± 0,08 mm