

hadice z plastu PU-1/8-SW

č. dílu: 7993

FESTO

pro šroubení CN a CK, zvláště pružná a odolná zlomu, polyuretan (není povoleno použití při výrobě potravin).

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

Max. tlak je dovolen při maximální teplotě.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	3.18 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	13 mm
vnitřní průměr	2.26 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 10 bar
okolní teplota	-30 ... 60 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.005 kg/m
barva	černý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS