


paralelní konstrukční sada EAMM-U-110-S62-88A-120

č. dílu: 8059052

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	110
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	5,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	799 kgmm ²
moment pohonu naprázdno	0.3 Nm
přenositelný krouticí moment	9.5 Nm
hmotnost výrobku	5,250 g
kód rozhraní pohonu	S62
kód rozhraní pro vstup motoru	88A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS