

paralelní konstrukční sada EAMM-U-145-D80-90GA-188

č. dílu: 8105897

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	145
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	4,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	-10 ... 60 °C
moment setrvačnosti	2,270 kgmm ²
moment pohonu naprázdno	2 Nm
přenositelný krouticí moment	9,5 Nm
hmotnost výrobku	12,000 g
kód rozhraní pohonu	D80
kód rozhraní pro vstup motoru	90GA
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS