



## katalogový list

parametr	hodnota
oddělení tlakových zón	kanál 12/14
přídavné funkce	s dírou pro "dýchání"
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
hmotnost výrobku	5 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS