

Škrticí ventil - tlumič hluku GRU-1/4-B

č. dílu: 9517

FESTO

Škrticí ventil s integrovaným tlumičem hluku ke škrzení odvětrání na ventilech určitého druhu.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce škrticího ventilu s tlumičem hluku
připojení pneumatiky 1	G1/4
nastavovací prvek	šroub se zářezem
typ upevnění	našroubovatelný
normální průtok 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi)	0 ... 1,500 l/min
okolní teplota	-10 ... 70 °C
materiál tělesa	hliník
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 70 °C
hmotnost výrobku	25 g
materiál tlumicího nástavce	PE
materiál šroubovacích čepů	hliníkový tlakový odlitek
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál regulačního šroubu	PA