

Abluftdrosselventil GRE-1/4

Teilenummer: 10352

FESTO

mit integriertem Sintermetall-Schalldämpfer zur Abluftdrosselung an Ventilen bestimmter Bauart.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Schalldämpfer-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	996 l/min
Normaldurchfluss 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 996 l/min
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 70 °C
Produktgewicht	25 g
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Regulierschraube	Messing