



Magnetventil MVH-5-1/4-S-B-VI

Teilenummer: 116002

FESTO

mit Magnetspule und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdose.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 monostabil
Betätigungsart	elektrisch
Normalnennndurchfluss	1.300 l/min
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Konstruktiver Aufbau	Teller-Sitz
Rückstellart	mechanische Feder
Schutzart	IP65
Nennweite	7 mm
Rastermaß	33 mm
Dichtprinzip	weich
Handhilfsbetätigung	ja
Steuerart	vorgesteuert
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Steuerdruck	1,5 ... 10 bar
Schaltzeit aus	41 ms
Schaltzeit ein	19 ms
SpulenKennwerte	24V DC
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm
Mediumstemperatur	-5 ... 50 °C
Steuermedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12	G1/4
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 11	G1/4