


Manometer PAGL-HP3-63-60-G14

Teilenummer: 1166938

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich [bar]	0 ... 60 bar
Anzeigebereich	0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	63
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck Mpa	0 ... 6 MPa
Betriebsdruck	0 ... 60 bar 0 ... 870 psi
Faktor Wechselbelastung	0,66
Messgenauigkeit Klasse	1,6
Schutzart	IP65
Lagertemperatur	-40 ... 70 °C
Mediumstemperatur	0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	G1/4
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	Stahl
Werkstoff Sichtscheibe	PS
Farbe Gehäuse	silber
Produktgewicht	80 g
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff
Skala	Dreifachskala bar (außen) MPa (außen) psi (innen)