



# Schalldämpfer AMTE-M-LH-M5

Teilenummer: 1205858

★ Kernprogramm

zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen geeignet.

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	20
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	255 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	72 dB(A)
Umgebungstemperatur	-40 ... 80 °C
Produktgewicht	1,5 g
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff Dämpfereinsatz	Bronze
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	RoHS konform