

# Magnetspule MSN1G-24DC-OD

Teilenummer: 123060

FESTO

für Gleichspannung, ohne Steckdose.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Min. Anzugszeit	10 ms
Einschaltdauer	100 %
Spulenkennwerte	24 V DC: 2,5 W
Zulässige Spannungsschwankungen	-15 % / +10 %
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
LABS-Konformität	VDMA24364-C1-L
Mediumstemperatur	-10 ... 50 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 50 °C
Produktgewicht	80 g
Elektrischer Anschluss	3-polig Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart	geklemmt mit Halteklammer mit Zubehör
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Stahl
Werkstoff Wicklung	Kupfer