

# Anschlussleiste VABM-C8-12E-G14-16-PT-L

Teilenummer: 1247981

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.](#)

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert  |
|--|---|
| Rastermaß                                  | 12 mm   |
| Max. Anzahl der Ventilplätze               | 16  |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für EMV<br>nach UK RoHS Vorschriften |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung                         |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung    | 0,6 Nm  |
| Max. Anziehdrehmoment Wandmontage          | 5 Nm  |
| Produktgewicht                             | 1.145 g   |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | G1/4  |
| Pneumatischer Anschluss 3                  | G1/4  |
| Pneumatischer Anschluss 5                  | G1/4  |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform  |
| Werkstoff Anschlussleiste                  | Aluminium-Knetlegierung                                   |