

Anschlussleiste VABM-C8-12E-G14-20-PT-L

Teilenummer: 1247983

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	12 mm
Max. Anzahl der Ventilplätze	20
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0,6 Nm
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	5 Nm
Produktgewicht	1.358 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung