


# Y-Steckverbindung QSY-6-4-100

Teilenummer: 130812

FESTO

reduzierend.



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert  |
|--|---|
| Baugröße                                   | Standard  |
| Nennweite                                  | 2,3 mm  |
| Einbaulage                                 | beliebig  |
| Bauform                                    | Y-Form  |
| Gebindegröße                               | 100   |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip   |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,095 ... 0,6 MPa<br>-0,95 ... 6 bar<br>-13,775 ... 87 psi   |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck         | -0,095 ... 1,4 MPa<br>-0,95 ... 14 bar<br>-13,775 ... 203 psi   |
| Maritime Klassifizierung                   | siehe Zertifikat  |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich   |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung  |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Umgebungstemperatur                        | -10 ... 80 °C   |
| Produktgewicht                             | 11 g  |
| Anzahl Abgänge                             | 2   |
| Anzahl Zuleitungen                         | 1   |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm  |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm  |
| Farbe Lösering                             | blau  |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform  |
| Werkstoff Gehäuse                          | PBT   |
| Werkstoff Lösering                         | POM   |
| Werkstoff Schlauchdichtung                 | NBR   |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment             | hochlegierter Stahl rostfrei  |