



Spannmodul EV-15/40-4

Teilenummer: 13289

FESTO

mit Rückstellfunktion.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	4 mm
Spannfläche	15x40
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsdruck	2 ... 6 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP-Klassifizierung nach CD-0033	F5
Umgebungstemperatur	-20 ... 40 °C
Produktgewicht	45 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Membran	TPE-U(PU)