

Kupplung EAMD-28-22-14-10X12

Teilenummer: 1453861

FESTO

ist ein Antriebselement, der rotative Bewegungsenergie eines Schritt- oder Servomotors überträgt.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|-----------------------|
| Aufnahmedurchmesser 1 | 14 mm |
| Aufnahmedurchmesser 2 | 10 mm |
| Baugröße | 28 |
| Nennlänge | 22 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 8.000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 3,5 kgmm ² |
| Übertragbares Drehmoment | 9 Nm |
| Produktgewicht | 43 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |