

SMT-8-PS-S-LED-24

Näherungsschalter

Datenblatt

Teile-Nr.: 150865

Seite:1

Merkmal	Wert
EU-Konformität (CE)	CE
Erläuterung zu EU-Konformität	Elektromagnetische Verträglichkeit
Signalverarbeitung/Kontaktart	induktiv
Funktion bei Betätigung	Schliesser
Ausgangspotential elektrischer Ausgang	PNP
Schaltgenauigkeit (+/-)	0,2 mm
Umgebungstemperatur minimal Standard	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Zuordnung Umgebungstemperatur Std.	feste Kabelverlegung
Umgebungstemperatur minimal	0 °C
Zuordnung Umgebungstemperatur	flexible Kabelverlegung
Anschlussart elektrisch	Stecker
Gewinde für Steckverbindung	M 8x1
Polzahl Steckverbindung	3
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Kurzschlussfestigkeit	ja
Verpolungsschutz	integriert
Werkstoff Gehäuse	PET-verstärkt
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PU)
CT-Kriterium	konform
Produktgewicht	0,01 kg
Spannungsart	DC
Betriebsspannung minimal (DC)	10 V
Betriebsspannung maximal (DC)	30 V
Spannungsfall maximal	1,5 V
Schaltleistung maximal (DC)	3 W
Schutzart	IP67