


Linearantrieb DGO-5/8"- -PPV-A-B

Teilenummer: 15228

FESTO

für Positionserkennung, kolbenstangenlos, mit magnetischer Koppelung.



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Hub | 0,04 ... 157 " |
| Kolben-Durchmesser | 5/8" |
| Dämpfung | PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar |
| Führung | Gleitführung |
| Mitnahmeprinzip | kraftschlüssig (Magnet) |
| Betriebsdruck | 1,7 ... 7 bar |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C |
| Dämpfungslänge | 14 mm |
| Pneumatischer Anschluss | 10-32 UNF-2B |