

# T-Steckverschraubung QSTL-1/8-5/32-U

Teilenummer: 153709

FESTO

360° schwenkbar, Außengewinde mit Außensechskant.  
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.



## Datenblatt

| Merkmal                                   | Wert                                |
|---|-------------------------------------|
| Baugröße                                  | Standard                            |
| Nennweite                                 | 2,6 mm                              |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen          | Beschichtung                        |
| Einbaulage                                | beliebig                            |
| Gebindegröße                              | 1                                   |
| Konstruktiver Aufbau                      | Push-Pull-Prinzip                   |
| Betriebsdruck                             | -0,95 ... 10 bar                    |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck        | -0,95 ... 10 bar                    |
| Betriebsmedium                            | gefilterte Druckluft<br>Vakuum      |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK        | 1                                   |
| Umgebungstemperatur                       | -10 ... 60 °C                       |
| Zulassung                                 | Germanischer Lloyd                  |
| Max. Anziehdrehmoment                     | 8 Nm                                |
| Anzahl Abgänge                            | 2                                   |
| Anzahl Zuleitungen                        | 1                                   |
| Pneumatischer Anschluss Zuleitung         | Außengewinde NPT1/8-27              |
| Pneumatischer Anschluss Abgang            | für Schlauch Außendurchmesser 5/32" |
| Farbe Lösering                            | grau                                |
| Werkstoffhinweis                          | RoHS konform                        |
| Werkstoffinformation Gehäuse              | PBT                                 |
| Werkstoffinformation Lösering             | POM                                 |
| Werkstoffinformation Schlauchdichtung     | NBR                                 |
| Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei        |