

Spannhülse EAMH-110-20-C34-P

Teilenummer: 1545246

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|------------------------|
| Baugröße | 110 |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 5.000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 30,2 kgmm ² |
| Produktgewicht | 217 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |