


Sensorhalter DASI-Q11-40-A-SR

Teilenummer: 1548054

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	40
Bauform	für T-Nut
Konstruktiver Aufbau	Sensorleiste
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	62 g
Befestigungsart	geklemmt in T-Nut mit Durchgangsbohrung und Schraube mit Nutensteinen
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Schrauben	Stahl verzinkt