


Rundzylinder EG-6-25-PK-3

Teilenummer: 15895

FESTO

Micro-Pneumatik.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	25 mm
Kolben-Durchmesser	6 mm
Dämpfung	einseitig nicht einstellbar
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Kolben Kolbenstange Zylinderrohr
Positionserkennung	ohne
Varianten	einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck	3 ... 7 bar
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	5 ... 60 °C
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf	11,8 N
Theoretische minimale Federrückstellkraft	2,5 N
Theoretische maximale Federrückstellkraft	5,2 N
Produktgewicht	24 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Pneumatischer Anschluss	PK-3
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	hochlegierter Stahl
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr	hochlegierter Stahl rostfrei