

Axialbausatz EAMM-A-D100-140A-S1


Teilenummer: 1600675

Auslaufprodukt

[passend für Elektrische Antriebe.](#)

[Auslaufotyp. Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.](#)

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	143 Nm
Produktgewicht	3.460 g
Schnittstellencode Aktuator	D100B
Schnittstellencode Motor In	140A
Werkstoffhinweis	RoHS konform