

Rundzylinder CRDG-12- -P-A

Teilenummer: 160980

FESTO

korrosionsbeständig, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2012.



Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Hub | 10 ... 200 mm |
| Kolben-Durchmesser | 12 mm |
| Dämpfung | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage | beliebig |
| Entspricht Norm | ISO 6432 |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben Kolbenstange |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Betriebsdruck | 1 ... 10 bar |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 80 °C |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf | 51 N |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf | 68 N |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub | 4 g |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub | 80 g |
| Befestigungsart | wahlweise: mit Außengewinde mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss | M5 |
| Werkstoffinformation Deckel | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoffinformation Dichtungen | TPE-U(PU) |
| Werkstoffinformation Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoffinformation Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |