


Nherungsschalter CRSMEO-4-K-LED-24

Teilenummer: 161775

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Bauform	rund
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformittserklrung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformittserklrung)	nach UK Vorschriften fr EMV nach UK RoHS Vorschriften
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Messgre	Position
Messprinzip	magnetisch Reed
Umgebungstemperatur	-20 C...60 C
Wiederholgenauigkeit	0.2 mm
Schaltausgang	kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion	Schlieer
Einschaltzeit	0.5 ms
Ausschaltzeit	0.03 ms
Max. Schaltfrequenz	800 Hz
Max. Ausgangsstrom	500 mA
Max. Schaltleistung DC	10 W
Induktive Schutzbeschaltung	angepasst auf MZ-, MY-, ME-Spulen
Kurzschlussfestigkeit	nein
Bemessungsbetriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannungsbereich DC	12 V...30 V
Verpolungsschutz	nein
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Abgangsrichtung Anschlu	lngs
Kabellnge	2.5 m
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoff Kabelmantel	TPE-O
Befestigungsart	mit Zubehr
Produktgewicht	70 g

Merkmal	Wert
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Gehäuse	PP
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 °C...60 °C
Schutzart	IP67
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L