

HGP-25-A

Parallelgreifer

Datenblatt

Teile-Nr.: 161827

Seite:1

Merkmal	Wert
Funktionsweise	doppeltwirkend
Greifer-Funktion	Parallel
Anzahl Greifer-Finger	2
Antrieb	2 Zylinder parallel
Befestigungsart direkt	Gewinde
Abfrageart	magnetisch
Nutform	NA5
Kolbennengrösse	25
Betriebsdruck minimal	2 bar
Betriebsdruck maximal	8 bar
Umgebungstemperatur minimal	5 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Anschlussart	Innengewinde
Anschlussgewinde	G 1/8
Werkstoff Rohr/Gehäuse	Aluminium
Werkstoff Abdeckung	PA
CT-Kriterium	konform
Produktgewicht	0,69 kg
Nenn-Greifkraft schliessen	190 N
Nenn-Greifkraft öffnen	190 N
Arbeitsfrequenz maximal	4 Hz
Nennzeit Öffnen/Schliessen	30 ms
Luftverbrauch bei 6bar/Hub	0,0383 l
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft
Austauschbarkeit	0,2 mm
Wiederholgenauigkeit (+/-)	0,02 mm