

# Flanschbefestigung CRFNG-80

Teilenummer: 161850

FESTO



## Datenblatt

| Merkmale                                      | Wert  |
|---|---|
| Baugröße                                      | 80  |
| Einbaulage                                    | beliebig  |
| Entspricht Norm                               | ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)   |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK            | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung  |
| LABS-Konformität                              | VDMA24364-B2-L  |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Umgebungstemperatur                           | -40 °C...150 °C   |
| Produktgewicht                                | 1508 g  |
| Werkstoff Befestigung                         | hochlegierter Stahl rostfrei  |
| Werkstoff Schrauben                           | hochlegierter Stahl rostfrei  |